

Stół do suszenia RK

Kod: P.405.Dx

Zastosowanie

Do suszenia arkuszy laboratoryjnych wykonanych na maszynie do formowania arkuszy Rapid Köthen

Obowiązujące normy

- ISO 5269-2
- DIN 54358



Opis urządzenia

Stół do suszenia Rapid-Köthen jest zbudowany ze stali nierdzewnej odpornej na wypaczenia. Ta solidna podstawa mieści pompę, cylinder na gorącą wodę itp. Po lewej stronie stołu roboczego znajduje się sterownik z ekranem dotykowym, a po prawej stronie znajdują się suszarki. Na stole roboczym znajduje się tylko kilka ważnych przełączników sterujących, aby zapewnić przestrzeń roboczą. Regulacje i ustawienia parametrów procesu suszenia można kontrolować za pomocą ekranu dotykowego.

Opis procesu

Uformowany mokry arkusz można przenieść do suszarki za pomocą papieru nośnego i osłony papierowej. Po przeniesieniu mokrego arkusza do suszarki można rozpocząć proces suszenia, ustawiając regulator czasowy i naciskając przycisk „start”. Suszarka zatrzyma się po ustalonym czasie.

Zawartość zamówienia

- stół do suszenia z zamówioną ilością suszarek
- eksploatacyjny zestaw startowy
- zapasowa uszczelka i membrana
- rury drenażowe
- przewód łączący
- instrukcja obsługi
- certyfikat CE

Specyfikacje

- najwyższej jakości materiał odporny na korozję
- łatwa obsługa za pomocą ekranu dotykowego
- łatwo dostępny wyłącznik główny
- cyrkulacja wody 3 – 6 l/min. wg standardów
- temperatura wody 93 - 97°C wg standardów, regulowane indywidualnie
- zasysanie powietrza za pomocą pompy próżniowej

Połączenia

- Elektryczne: 400V, 50 Hz
(inne napięcia możliwe na zamówienie)
- Powietrzne: 600 kPa
- Wodne: 200 kPa,
- Drenaż: rura drenażowa Ø50 mm

Modele

Kod	Model
P.405.D1	Stół do suszenia z jedną suszarką
P.405.D2	Stół do suszenia z dwiema suszarkami
P.405.D3	Stół do suszenia z trzema suszarkami
P.405.D4	Stół do suszenia z czterema suszarkami
P.405.D5	Stół do suszenia z pięcioma suszarkami